



Dağıtım modülü FRM-H-1/2-D-MIDI

Ürün numarası: 162792

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Dağıtım Modülü
Çalışma basıncı	0.2 Bar...16 Bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-2	5100 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	506 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm