



# Hassas filtre LFMB-1-H-A

Ürün numarası: 162820

FESTO

1 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.  
Eski model: 2008 yılına kadar elde edilebilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	1 µm
Filtrenin verimi	99,999 %
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Fark basınç göstergesi	Manometre
Giriş basıncı	0 ... 16 bar
Standart nominal debi	5.200 l/min
Kullanım havası	5 µm filtrelenmiş hava
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m <sup>3</sup>
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm