



Manometre MA-40-10-1/8-EN

Ürün numarası: 162835

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge ünitesi.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 10 bar
Gösterge aralığı	0 ... 145 psi
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Mpa işletim basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, gözetleme camı	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	60 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Asetilen yok Oksijen yok
Skala	Çift skala Bar (dış) psi (iç)