


L diřli baęlantı CRQSL-3/8-10

Ürün numarası: 162876

FESTO

360° yönlendirilebilir, içi altıgen erkek diř.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	6 mm
Montaj pozisyonu	İstenildięi gibi
Tasarım	L řekli
Tank büyüküküęü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-0,095 ... 1 MPa
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralıęı ortam basıncı	-13,775 ... 145 psi
Çalıřma basıncı açıklaması	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz)
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çevre sıcaklıęı	-15 ... 120 °C
Ürün aęırlıęı	49 g
Kullanılabilir hatlar	PFAN
Baęlantı řekli	Altıgen köře SW17
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř R3/8
Pnömatik baęlantı 2	10 mm hortum diř çapı için
Malzeme, vida diřli tapa	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, sökme halkası	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	FPM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik