

Bağlantı Plakası Taban Plakası PAML-CP-186-HP3-G114

Ürün numarası: 1629296

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	186
Nominal genişlik DN	54
Seri	L
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 Bar...50 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4600 Gram
Pnömatik bağlantı 1	G1 1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1 1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik