


Bağlantı plakası PAML-CP-186-HP3-G2

Ürün numarası: 1629298

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	186
Nominal çap DN	54
Seri	L
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	4.400 g
Pnömatik bağlantı 1	G2
Pnömatik bağlantı 2	G2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, vidalar	Paslanmaz çelik