


Modül Bağlantı PAML-MK-186-HP3

Ürün numarası: 1629377

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	186
Nominal genişlik DN	54
Seri	L
Çalışma basıncı	0 MPa...5 MPa 0 Bar...50 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [---] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1300 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Modül bağlantının malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Vida malzemesi	Paslanmaz çelik