

tek yönlü akış kontrol valfleri



GRLA-1/4-QS-6-RS-B

Ürün numarası: 162967
Üretimden kalkacak ürün

Tırtırlı vida ve kilitleme somunu.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Tetikleme şekli	manuel
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	520 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	400 ... 550 l/min
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,2 ... 10 bar
Akış kontrol kısma yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	720 l/min
Gerçek dönüş yönünde normal debi 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	600 ... 750 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Nominal sıkma torku	11 Nm
Nominal sıkma torkunun toleransı	± 10 %
İzin verilen uyarı momenti, ayar vidası	0,4 Nm
Ürün ağırlığı	30 g
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, tırtıl başlı vida	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, ayar vidası	Pirinç
Malzeme, döner bağlantı	PBT-kuvvetlendirilmiş