

Sinyal verme parçası DASI-Q11-32-A-SL

Ürün numarası: 1631824

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	32
Tasarım	T oluğu için
piston çapı	Ø32
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	6 Gram
Montaj türü	T oluğuna sıkıştırılmış dişli pim ile dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	Çelik galvanize