

Bağlantı kablosu KMP3-25P-22-X


Ürün numarası: 163971
Üretimden kalkacak ürün

CPV valf adası için.

Kablo 1 - 99 mm uzunluklarda mevcuttur.

İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj konumu	istenildiği gibi
Elektriksel bağlantı	Soket Sub-D 25-pin
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Kablo çapı	12 mm
Kablo yapısı	24x0,25
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakır alaşım Altın yaldızlı