


# Açılı priz

## PEV-1/4-WD-LED-230

Ürün numarası: 164275

FESTO

Basınç anahtarı için, LED li.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	EN 175301-803
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED Yeşil LED
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş
Kablo çıkışı	Açılı
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı tip A, EN 175301-803 uyarınca
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	4
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	Merkezi vida M3
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı klemens
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	5
Çalışma gerilimi aralığı DC	140 ... 180 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	150 ... 230 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	8 A
Kablo bağlantısı	Pg11
Müsaade edilebilir kablo çapı	4,5 ... 11 mm
Bağlantı kesidi	0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ortam sıcaklığı hakkında açıklama	Note derating
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA6 kuvvetlendirilmiş
Renkli gövde	saydam
Malzeme, sıkma bağlantılar	Pirinç Nikel kaplı Galvaniz kaplı