



Solenoid valf

MVH-5/3B-1/8-B-VI-X

Ürün numarası: 164569

FESTO

Bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-ayrıca sipariş edilmelidir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 basınçlı
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	1.000 l/min
Çalışma basıncı	3 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	8 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
Kapama süresi	50 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	40 ms
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 2.5 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:4]
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut