



# Solenoid valf

## MVH-5/3B-1/4-B-VI-X

Ürün numarası: 164572

FESTO

Bobinli ve yardımcı el kumandalı, soket dahil değildir-ayrıca sipariş edilmelidir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 basınçlı
Tetikleme şekli	elektriksel
Standart nominal debi	1.600 l/min
Çalışma basıncı	3 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Nominal genişlik	10 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Kumanda şekli	Pilotlu
Akış yönü	tek yönlü
b değeri	0,38
C değeri	6,35 l/sbar
Kapama süresi	38 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	32 ms
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 2.5 W
Müsaade edilir gerilim salınımı	+/- 10 %
Kullanım havası	Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 40 µm, yağlanmış veya yağlanmamış
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı pleyti G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	Bağlantı pleyti G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	Bağlantı pleyti
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut