


Sinir anahtari ek donanımı

QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Ürün numarası: 164853

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--------------------------------------|
| Standarta dayalı | EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Tasarım | Köşeli |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Kısa devre korumalı | Darbeli |
| Anahtarlama elemanı fonksiyonu | Normalde açık kontakt |
| Kutup korumalı | bütün elektriksel bağlantılar için |
| Ölçme prensibi | Endüktif |
| Anahtarlama konum göstergesi | hayır |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 10 ... 30 V |
| İzolasyon gerilimi | 50 V |
| Max. Çıkış akımı | 200 mA |
| Anahtarlama çıkışı | PNP |
| Aşırı gerilim dayanımı | 0,5 kV |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EMC için EU yönetmeliğine uygun |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Elektriksel bağlantı | Vidalı klemens |
| Kablo çapı | 8 ... 13 mm |
| Kablo bağlantısı | M20 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | EPDM |
| Gövde kapağı için malzeme açıklamaları | PC |
| Gövde soketi için malzeme açıklamaları | PA |
| Konsol için malzeme açıklamaları | Yüksek alışımli paslanmaz çelik |