


# Stoper silindiri STAF-80-40-P-A-R

Ürün numarası: 164894

FESTO

Makaralı ve yerleşik flanş plakalı.

Bu ürünün sıvı ortamlarda kullanılmasına müsaade edilmez. Çift etkili bir silindire kolayca donatılabilir.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Piston Makaralı piston kolu
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yassı piston kolu
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Dışarı sürülmüş piston mili üzerine izin verilen vurma kuvveti	13.300 N
Anahtarlama sırasında izin verilen yanıl kuvvet	4.000 N
Ürün ağırlığı	5.350 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Malzeme, makara	Çelik