


Stopper silindiri STAF-80-40-P-A-K

Ürün numarası: 164895

FESTO

With toggle lever and built-in flange plate.

Bu ürünün sıvı ortamlarda kullanılmasına müsaade edilmez. Çift etkili bir silindire kolayca donatılabilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	40 mm
Piston çapı	80 mm
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	dikey
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Tasarım yapısı	Uçtan mafsal kollu piston kolu
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	tek taraflı piston kolu
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Yataklama mili
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çarpma kuvveti	6.400 N
Ürün ağırlığı	6.700 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Kapak için malzeme bilgisi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik