

Manifold blok CPE14-PRSE-2

Ürün numarası: 164967


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Compact Performance-serisine ait valfler için, PRS-hatları kapalı.

Bu manifoldda sadece G-tipi dış bağlantılı rakortlar kullanılabilir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf yerlerinin max. sayısı | 2 |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 85 g |
| Bağlantı pleytin bağlantı şekli | geçiş delikli H-raylı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PA-kuvvetlendirilmiş |