


Yassı silindir EZH-10/40-40-A-B

Ürün numarası: 164990

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 40 mm |
| Piston çapı | 22 mm eş değer çap |
| Sönümlleme | sönümlleme yok |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | tek etkili baskılayan |
| Tasarım | Piston kare piston mili |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz | kare piston mili |
| Çalışma basıncı | 0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 Bar...6 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 205 N |
| Teorik min. yay geri alma kuvveti | 18 N |
| Teorik maks. yay geri alma kuvveti | 28 N |
| Ürün ağırlığı | 242 Gram |
| Montaj türü | çapraz delikli |
| Pnömatik bağlantı | G1/8 |
| Kapak malzemesi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Alüminyum |
| Piston mili malzemesi | PA takviyeli |