


Yassı silindir EZH-2,5/9-20-B

Ürün numarası: 164992

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	20 mm
Piston çapı	6 mm eş değer çap
Sönümlleme	sönümlleme yok
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Tasarım	Piston kare piston mili
Konum algılama	Yok
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	kare piston mili
Çalışma basıncı	0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 Bar...6 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	10 N
Teorik min. yay geri alma kuvveti	2.8 N
Teorik maks. yay geri alma kuvveti	4.4 N
Ürün ağırlığı	17 Gram
Montaj türü	çapraz delikli
Pnömatik bağlantı	Geçmeli nipel PK-3
Kapak malzemesi	Alüminyum
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Alüminyum
Piston mili malzemesi	Bakır alaşımı nikel kaplı