



Yassı silindir EZH-5/20-50-B

Ürün numarası: 164994

FESTO

Dönmeye karşı korumalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	50 mm
Piston çapı	12 mm Eşdeğer çap
Yastıklama	Yastıklama yok
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Tasarım yapısı	Piston Kare piston mili
Konum algılama	No
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Kare piston mili
Mpa işletim basıncı	0,25 ... 0,6 MPa
Çalışma basıncı	2,5 ... 6 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	49 N
Teorik minimum yay geri dönüş kuvveti	10,6 N
Teorik maksimum yay geri dönüş kuvveti	13,6 N
Ürün ağırlığı	145 g
Bağlantı şekli	yanal delikli
Pnömatik bağlantı	Nipel bağlantı PK-3
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum
Malzeme, piston mili	Çelik Nikel kaplı