


# Baęlantı plakası PAML-CP-90-HP3-G12

Ürün numarası: 1651541

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	90
Nominal çap DN	36
Seri	L
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	770 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, baęlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, vidalar	Paslanmaz çelik