

# Fiber optik kablo SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Ürün numarası: 165357

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçme metodu	Tek yönlü ışık bariyeri Fiber optik
Çevre sıcaklığı	-20 ... 160 °C
Büyükük	M4
Ürün ağırlığı	46 g
Malzeme, muhafaza	Pirinç Krom kaplı
Ayarlama aralığının üst sınırı	280 mm
Esnek montajın ortam sıcaklığı	-20 ... 120 °C
Koruma sınıfı	IP54
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L