

Baęlantı kablosu KM8-M8-GSGD-5

Ürün numarası: 165611

FESTO

Girişler için, uzunluğu 5 m, düz erkek soket ve düz diři soket ile



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 60 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 75 V
Müsaade edilen akım deęeri	4 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Elektriksel baęlantı	Erkek soket, düz / Diři soket, düz M8x1 / M8x1 3-pinli / 3-pinli
Kablo yapısı	3x0,25
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo gövdesinin rengi	gri
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR