

# Manometre


## MA-40-10-1/8-EN-CT

Ürün numarası: 165865

FESTO

With display unit in bar and psi.

Products to be discontinued. Available until 2010.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 10 bar
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Neutral liquids Nötr gazlar No oxygen No acetyls
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE Conforms to RoHS
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/8
Materials in contact with media	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Nikel kaplı Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	ABS
Pencere camı malzeme bilgisi	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	60 g