


Genisleme modülü CMGA-E1-DN

Ürün numarası: 1680829

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Lojik giriş çalışma aralığı	20,4 ... 28,8 V
Nominal DC gerilim, lojik besleme	24 V
Müsaade edilen lojik gerilim aralığı	-15% - 20%
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal akım, lojik besleme	≤ 2 A
Güç tüketimi 24 V	$\leq 2,4$ W
Encoder arabirim girişi, fonksiyon	hayır
Gösterge	LED
Kontrol elemanları	DIP-anahtarı Döner kodlama anahtarı
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ağırlığı	110 g
Ölçüler W x L x H	22,5 mm x 115 mm x 100 mm
Bağlantı şekli	H-raylı
Montaj konumu	dikey Serbest konveksiyon
Bus bağlantısı	5-pinli
Fieldbus kaplini	DeviceNet
Max. Fieldbus aktarım hızı	0,5 Mbit/s
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun LABS içeren malzemeler mevcut