

Baęlantı kablosu

NHSB-A1-20-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Ürün numarası: 1686611

FESTO

Doęrusal aktüatör PFDI ile kullanım için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Koruyucu hortum uzunluęu	20 m
Montaj konumu	istenildięi gibi
Dıř alandaki kullanım	C1 – Çevre şartlarından korumalı çalıřma alanları.
Çalıřma gerilimi aralıęı DC	0 ... 30 V
Relatif hava nemi	5 - 100 % Yoęunlařtırılmıř
Koruma sınıfı	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
Çevre sıcaklıęı	-20 ... 60 °C
Hareketli kablo döřemedeki çevre sıcaklıęı	-5 ... 60 °C
Elektriksel baęlantı 1	Düz soket, 3-pin
Elektriksel baęlantı 2	Açık uç, 3-telli
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Pnömatik baęlantı	8 mm hortum dıř çapı için
Min. Kablo bükme radyusu	100 mm
Kablo yapısı	3 x 0,75 mm ²
Ürün aęırlıęı	5.000 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Hortum koruması için malzeme bilgisi	PA
Malzeme bilgisi, koruyucu kondüit rakoru	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PVC
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE