


Küresel vana

VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T

Ürün numarası: 1692200

FESTO

Paslanmaz çelik, 2/2 yollu, nominal çap DN20, tepe flanş F0304, PN40, DIN 1092-1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2- Yollu-küresel vana
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Vida bağlantılı halka gövde
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F03 F04
İç çap	20 mm
Nominal çap DN	20
Valf fonksiyonu	2/2
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	40
Tetikleme momenti	13 Nm
Standarda dayalı	EN 1092-1 ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar Diğer akışkanlar talep üzerine
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Debi miktarı Kv	45,6 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE PTFE takviyeli
Malzeme, bilya	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	2.100 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma