



Küresel vana

VZBA-1/2"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T

Ürün numarası: 1692212

FESTO

3/2 yollu, flanş delik dizisi F0304, vida dişi EN 10226-1.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	3-yollu küresel vana L deliği
Tetikleme şekli	mekanik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Rp1/2
Anahtarlama konum göstergesi	Kanal yönü = akış yönü
Flans delik şablonu	F03 F04
İç çap	12,7 mm
Nominal çap DN	15
Valf fonksiyonu	3/2
Yardımcı el kumanda	yok
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	63
Tetikleme momenti	13 Nm
Standarda dayalı	EN 10226-1 ISO 5211
Ortam	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:-] Asal gazlar Su (su buharı yok) Nötr sıvılar Diğer akışkanlar talep üzerine
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 200 °C
Debi Kv Tip L	4,7 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PTFE PTFE takviyeli
Malzeme, bilya	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Bilya için malzeme numarası	1.4408
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4401
Ürün ağırlığı	700 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3 - Yüksek paslanma