


Kilitleme ünitesi DADL-EL-Q11-16

Ürün numarası: 1692770

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölçü | 16 |
| Dönme açısı ayarlama aralığı | 60 ... 200 deg |
| Tasarım yapısı | Piston Piston kolu |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Mpa işletim basıncı | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Çalışma basıncı | 3 ... 8 bar 43,5 ... 116 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 166 g |
| Bağlantı şekli | Geçiş deliği ve merkezleme burcu ile |
| Pnömatik bağlantı | M5 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR TPE-U(PU) |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum sert eloksallı kaplama |
| Malzeme, muhafaza kapağı | Alüminyum eloksallı kaplama |
| Malzeme, yatak | Plastik |
| Malzeme, disk | Alüminyum eloksallı kaplama |
| Malzeme, vidalar | Çelik Galvaniz kaplı |
| Çalışma şekli | tek etkili çekme yönünde |