

Ađır yk yataklaması

HD-8- -

rn numarası: 170023


FESTO

Konfigrasyonu yapılabilir.

To configure first add product to the basket.

Depending on configuration, the technical data given on the data sheet and the relevant accessories might not match exactly for this product.

Products to be discontinued. Available until 2009.



Temsilli rnek

Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

zellik	Deęer
Byklk	8
Strok	10 ... 1.080 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahriksiz kılvez eksen
Max. Hız	3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Kuvvet Fy	518 N
Max. kuvvet Fz	518 N
Max. tork Mx	12,6 Nm
Max. tork My	16,8 Nm
Max. tork Mz	16,8 Nm
Hareket eden ktle	195 g
0 mm strokda hareket eden ktle	195 g
10 mm strok bařına gelen ek aęırlık	33 g
0 mm strokda ana aęırlık	860 g
Yataklama elemanı iin malzeme bilgisi	elik
Gvde iin malzeme bilgisi	İřlenmiř alminyum alıřımlı eloksal kaplama