

# Ađır yk yataklaması

## HD-12- -

rn numarası: 170024


FESTO

Konfigrasyonu yapılabilir.

To configure first add product to the basket.

Depending on configuration, the technical data given on the data sheet and the relevant accessories might not match exactly for this product.

Products to be discontinued. Available until 2009.



## Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

zellik	Deęer
Byklk	12
Strok	10 ... 1.550 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahriksiz kılvez eksen
Max. Hız	3 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Kuvvet Fy	1.120 N
Max. kuvvet Fz	1.120 N
Max. tork Mx	33,6 Nm
Max. tork My	50,4 Nm
Max. tork Mz	49 Nm
Hareket eden ktle	330 g
0 mm strokda hareket eden ktle	330 g
10 mm strok başına gelen ek aęırlık	46 g
0 mm strokda ana aęırlık	1.370 g
Yataklama elemanı iin malzeme bilgisi	elik
Gvde iin malzeme bilgisi	İşlenmiř alminyum alıřımlı eloksall kaplama