

Ađır yk yataklaması

HD-25- -

rn numarası: 170026


FESTO

Konfigrasyonu yapılabilir.

To configure first add product to the basket.

Depending on configuration, the technical data given on the data sheet and the relevant accessories might not match exactly for this product.

Products to be discontinued. Available until 2009.



Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

zellik	Deęer
Byklk	25
Strok	10 ... 2.160 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Yatak	Rulman yataklamalı
Tasarım yapısı	Tahriksiz kılvez eksen
Max. Hız	3 m/s
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	0
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Kuvvet Fy	5.400 N
Max. kuvvet Fz	5.600 N
Max. tork Mx	260 Nm
Max. tork My	415 Nm
Max. tork Mz	400 Nm
Hareket eden ktle	1.780 g
0 mm strokda hareket eden ktle	1.780 g
10 mm strok bařına gelen ek aęırlık	116 g
0 mm strokda ana aęırlık	3.600 g
Yataklama elemanı iin malzeme bilgisi	elik
Gvde iin malzeme bilgisi	İřlenmiř alminyum alıřımlı eloksal kaplama