


Takat birimi SPC200-PWR-AIF

Ürün numarası: 170175

FESTO

Güç kaynaklı ve eksen arabirim bağlantılı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Maksimum akım sarfiyat yükü	5 A
Maksimum akım sarfiyat mantığı	4 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Lojik voltajın enerji arıza iritibatı	10 ms
Geriya kalan dalgalanma	2 %
Tipik akım tüketim girişi	100 mA
Müsaade edilir gerilim salınımı	-5 % / +25 %
Ürün ağırlığı	82 g
Elektriksel bağlantı, çalışma gerilimi	Bağlantı plakası 3-pinli
Elektriksel bağlantı, AIF OUT	5-pinli
Performans özelliğine sahip mil bağlantısı	2 pnömatik eksen Maksimum 16 dijital fonksiyon çıkışı Maksimum 16 dijital fonksiyon çıkışı
Montaj yeri	1