


Dijital I/O SPC200-DIO

Ürün numarası: 170179

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sigortalı koruma, çıkışlar	Elektronik Maksimum tetikleyici akım 2 A Tüm çıkışların neticeleri üzerinden
Sensör beslemesi için sigortalı koruma	Elektronik
Cevap verme süresi, çıkış	1,5 ms
Dijital çıkışların sayısı	8
Dijital girişlerin sayısı	10
Çıkışların tipi	IEC 61131-2 'ye göre Pozitif mantık (PNP) Galvaniz izolasyonu
Girişlerin versiyonu	IEC 61131-2 'ye göre Pozitif mantık (PNP) Galvaniz izolasyon yok
Debouncing time, girişler	5 ms
DC çıkışlı nominal işletme voltajı	24 V
Sensör beslemesi	Dahili beslemeden 0,5 A
Akım tüketim girişi	8 mA
Her bir çıkış için kabul edilebilir akım yükü	250 mA
Tipik akım tüketim girişi	50 mA
Müsaade edilebilir voltaj değişim çıkışları	+/- 25 %
Ürün ağırlığı	62 g
Elektriksel bağlantı, çıkışlar	Bağlantı plakası 10-pin
Elektriksel bağlantı, girişler	Bağlantı plakası 12-pinli
Montaj yeri	3 'ten sonra yukarıya