


# Eksen arabirimi SPC-AIF-POT

Ürün numarası: 170228

FESTO

Potansiyometre için



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Oransal valfin max. akım tüketimi	1,1 A
Tipik eksen arabirimi akım tüketimi	100 mA
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
DIN/IEC 68 Bölüm 2-82 'ye göre uzun süreli şok tutucu	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
DIN/IEC 68, bölüm 2-6 ya göre salınım dayanıklılığı	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	300 g
Elektriksel bağlantı, oransal valf	Erkek soket yuvarlak tasarım M9 7-pinli
Elektriksel bağlantı, potansiyometre	Tasarım A Soketli kablo DIN 43650' e göre Kübik tasarım
Elektriksel bağlantı, AIF IN	Erkek soket yuvarlak tasarım M9 5-pinli
Elektriksel bağlantı, AIF OUT	Soket yuvarlak tasarım M9 5-pinli
Kablo uzunluğu	0,3 m