


Mini Kızak Ünitesi SLS-16-25-P-A

Ürün numarası: 170501

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	25 mm
Piston çapı	16 mm
Tahrik ünitesi işletim türü	Çatal
Sönümleme	Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyeli kafes kılavuzu
Tasarım	Çatal Piston Piston mili Kafesli bilyalı rulman Kızak
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0,1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar 14.5 000032...145 000032
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Son konumlarda darbe enerjisi	0,15 Nm
Maks. kuvvet Fy	410 N
Maks. kuvvet Fz	410 N
Maks. moment Mx	2,5 Nm
Maks. moment My	2,5 Nm
Maks. moment Mz	1,4 Nm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	104 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	121 N
Hareketli kütle	111 Gram
Ürün ağırlığı	291 Gram
Alternatif bağlantılar	bkz. ürün çizimi
Montaj türü	geçiş deliği ile

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize
Kılavuz malzemesi	Çelik
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik