

Çalıştırma valfi HE-D-MINI



Ürün numarası: 170681

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Şartlandırıcılar için, dış bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Tetikleme şekli | manuel |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılamaz |
| Yardımcı el kumanda | yok |
| Valf fonksiyonu | 3/2 iki durumlu |
| Çalışma basıncı | 0 ... 16 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Ürün ağırlığı | 192 g |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |