

# Dallanma modülü

## FRM-H-D-MINI



Ürün numarası: 170687

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

4 bağlantılı hava dağıtıcısı, ek modüller için taşıyıcı, dış bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü
Çalışma basıncı	0,15 ... 16 bar
Ana debi yönünde standart nominal debi miktarı 1->2	2.000 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	233 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm