


Elektrikli basınç regülasyon valfi PREL-90-HP3-V1-A-40CFX-S1-5

Ürün numarası: 1709137

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyükölçü | 90 |
| Nominal çap DN | 24 |
| Seri | L |
| Montaj pozisyonu | dikey |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Tasarım yapısı | Elektriksel olarak ayarlanabilir basınç regülasyon valfi |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu |
| Mpa işletim basıncı | 0 ... 5 MPa |
| Çalışma basıncı | 0 ... 50 bar |
| Basınç ayar aralığı | 2 ... 40 bar |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Sinyal aralığı, analog çıkış | 4 - 20 mA |
| Sinyal aralığı, analog giriş | 0 - 10 V |
| Ayar değerleri / Mevcut değerler | Gerilim tipi 0 - 10 V |
| Müsaade edilebilirlik | SE Type Test Certification |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Kullanım havası sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 6.100 g |
| Elektrik bağlantısı IN | Soket, M12, 5-pin, A-kodlu |
| Elektriksel bağlantı OUT | Soket, M12, 5-pin, A-kodlu |
| Bağlantı şekli | Şartlandırıcıda Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1 |
| Pnömatik bağlantı 11 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1 |
| Pnömatik port 22 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1 |
| Pnömatik port 82 | G3/8 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, alt kapak | Anotlanmış alüminyum |
| Malzeme, yay | Yay çeligi |
| Malzeme, muhafaza | Anotlanmış alüminyum |