



Elektrikli basınç regülasyon valfi PREL-186-HP3-V1-A-40CFX-1

Ürün numarası: 1709211

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	186
Nominal çap DN	45
Seri	L
Montaj pozisyonu	dikey
Tetikleme şekli	elektriksel
Tasarım yapısı	Elektriksel olarak ayarlanabilir basınç regülasyon valfi
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Mpa işletim basıncı	0 ... 5 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 50 bar
Basınç ayar aralığı	0,4 ... 40 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,806 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Sinyal aralığı, analog çıkış	4 - 20 mA
Sinyal aralığı, analog giriş	0 - 10 V
Ayar değerleri / Mevcut değerler	Gerilim tipi 0 - 10 V
Müsaade edilebilirlik	SE Type Test Certification
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç cihazlarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basıncılı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmeliği
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 50 °C
Elektrik bağlantısı IN	Soket, M12, 5-pin, A-kodlu
Elektriksel bağlantı OUT	Soket, M12, 5-pin, A-kodlu
Bağlantı şekli	Şartlandırıcıda Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 11	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1
Pnömatik port 22	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1
Pnömatik port 82	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, alt kapak	Anotlanmış alüminyum
Malzeme, yay	Yay çeligi
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum