


T adaptör FB-TA-M12-5POL

Ürün numarası: 171175

FESTO

Valf- ve İnstalasyon-adalarının Fieldbus bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Ürün ağırlığı	59 g
Elektriksel bağlantı	5-pinli M12x1 / M12x1 Erkek soket / Dişi soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Müsaade edilen akım değeri	4 A
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L