


Eksen arabirimi SPC-AIF-SUP-24DC

Ürün numarası: 171182

FESTO

Eksen arabirim zinciri için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Maksimum akım sarfiyatı	3 A
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Müsaade edilir gerilim salınımı	-5 % / +25 %
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
DIN/IEC 68 Bölüm 2-82 'ye göre uzun süreli şok tutucu	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
DIN/IEC 68, bölüm 2-6 ya göre salınım dayanıklılığı	Keskinlik derecesi 2 ye göre test edildi
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	150 g
Elektriksel bağlantı, yük gerilimi	Erkek soket yuvarlak tasarım M12x1 5-pinli
Elektriksel bağlantı, AIF IN	Erkek soket yuvarlak tasarım M9 5-pinli
Elektriksel bağlantı, AIF OUT	Soket yuvarlak tasarım M9 5-pinli
Kablo uzunluğu	0,2 m