


Yuvarlak silindir DSAH-10- -PPV

Ürün numarası: 171307
Üretimden kalkacak ürün


FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, hava bağlantısı silindir eksenine aynı hizada kapak

İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 160 mm
Piston çapı	10 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	9,5 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	39,6 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	47,1 N
0 mm strokda hareket eden kütle	11,1 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	1 g
0 mm strokda ana ağırlık	19 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,7 g
Pnömatik bağlantı	M4
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik