

Yuvarlak silindir DSAQ-25- -PPV-A


Ürün numarası: 171977
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Kapak, hava bağlantısı silindir eksenine dik
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
destek portaline bakın.



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	25 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	17 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	247,4 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	294,5 N
0 mm strokda hareket eden kütle	141 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	6,2 g
0 mm strokda ana ağırlık	212 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	11,1 g
Pnömatik bağlantı	M26x1,5
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik