


Yataklama ünitesi EAGF-V2-KF-80-320

Ürün numarası: 1725848

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Strok	320 mm
Ters çevirme boşluğu	0 µm
Montaj konumu	herhangi bir
Kılavuz	Bilyalı rulman yatağı
Tasarım	Kılavuz
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. kuvvet Fy	2300 N
Maks. kuvvet Fy statik	3120 N
Maks. kuvvet Fz	2300 N
Maks. kuvvet Fz statik	3120 N
Maks. moment Mx	170 Nm
Maks. moment Mx statik	231 Nm
Maks. moment My	191 Nm
Maks. moment My statik	259 Nm
Maks. moment Mz	191 Nm
Maks. moment Mz statik	259 Nm
Yer değiştirme kuvveti	40 N
Hareketli kütle	7606 Gram
Ürün ağırlığı	12949 Gram
0 mm strokta hareketli kütle için ağırlık merkezi	54 mm
10 mm strok başına hareketli kütle için ağırlık merkezi için ek payı	3.8 mm
Montaj türü	dışı dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kılavuz elemanı malzemesi	Su verilmiş ve temperlenmiş çelik
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Boyunduruk plakası malzemesi	Çelik