



Yuvarlak kesitli silindir DSAH-63- -PPV-A

Ürün numarası: 172884

FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, hava bağlantısı silindir eksenine aynı hizada kapak

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	27 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	1.682 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.870 N
0 mm strokda hareket eden kütle	1.137 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	43,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.397 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	24,8 g
Pnömatik bağlantı	M8
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik