



Resolver kablosu

NEBM-M23G12-E-5-N-S1G9

Ürün numarası: 1732653
Üretimden kalkacak ürün

EMMS-AS-... servo motor için uygundur

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Yuvarlak |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | M23x1 |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 12 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 6 |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Erkek soket |
| Elektriksel bağlantı 2, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 9 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 7 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 0 ... 30 V |
| Nominal çalışma gerilimi AC | 24 V |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| Kablo özelliği | Zincir bağlantı hattı için uygun |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 98 mm |
| Kablo çapı | 8,3 mm |
| Kablo yapısı | 3x(2x0,14)+2x(0,5) Ekranlı |
| İletken- ve nominal kesit | 0,14 mm ² 0,5 mm ² |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | Sub-D soket bağlantı için IP30 monte edilmiş durumunda |
| Çevre sıcaklığı | -50 ... 80 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -40 ... 75 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| Malzeme, kablo kılıfı | TPE-U(PUR) |