


Regülatör LR-3/8-D-7-MIDI-NPT

Ürün numarası: 173658

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Boyut | Midi |
| Seri | D |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Regülatör işlevi | Sabit çıkış basıncı |
| Çalışma basıncı | 16 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.2 Bar |
| Standart anma debisi | 3300 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 720 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı Hat kurulumu montaj köşebenti ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/8 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |