


Regülatör LR-3/4-D-O-MAXI-NPT

Ürün numarası: 173669

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	herhangi bir
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı
Çalışma basıncı	16 Bar
Maks. basınç histerezi	0.4 Bar
Standart anma debisi	11000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	700 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Ön panel montajı Hat kurulumu
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm