

Basınç regülatörü LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT



Ürün numarası: 173671

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleyti dahil değildir, bağlantı dışı gövdede, manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyüklik | Maxi |
| Seri | D |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit |
| Çalışma basıncı | 16 bar |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,4 bar |
| Standart nominal debi | 12.000 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.100 g |
| Bağlantı şekli | Ön panel montajı Hat döşeme Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 3/4 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 3/4 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Çinko pres döküm |